

HOLEX**Paralelni primež, Širina čeljusti: 100mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	967420 100
GTIN	4045197694355
Razred artikla	92H

Opis**Izvedba:****V celoti iz jekla – zanesljivo nezlomljivi. Odpiranje naprej.**

S prikovanimi čeljustmi za vpenjanje cevi pod običajnimi čeljustmi.

Vreteno s trapeznim navojem, pokrito in zaščiteno proti umazaniji. Dvojno prizmatično vodilo z možnostjo nastavljanja.

Kaljena nakovalna površina za ravnalna dela in krčenje.

Z narebrenimi, kaljenimi vpenjalnimi čeljustmi (neizmenljivimi).

Obseg dobave:

Vklj. s pritrdilnim materialom za montažo na delovno mizo.

Napotek:

Primerno višinsko nastavljivo podporo glejte pod art. 967540.

Tehnični opis

Območje vpenjanja	100 mm
Smer odpiranja	odpiranje naprej
Vpenjalna globina	50 mm
Masa	5 kg
Material	Jeklo, kovano v utopu

Čeljusti za cevi vpenjajo cevi z zunanjim Ø	16 - 40 mm
Širina čeljusti	100 mm
zamenljive čeljusti	ne
Vrsta izdelka	Paralelni primež

Pribor

Magnetna čeljust za primeže, parklobočevina, gladka Širina čeljusti 100 mm	967726 100
Magnetna čeljust za primeže, paraluminij/steklena vlakna, gladka Širina čeljusti 100 mm	967724 100
Magnetna čeljust za primeže, parpoliuretan, s prizmo Širina čeljusti 100 mm	967729 100
Magnetna čeljust za primeže, parpoliuretan, rebrasta Širina čeljusti 100 mm	967728 100
Magnetna čeljust za primeže, paraluminij, s prizmo Širina čeljusti 100 mm	967723 100
Podstavna plošča za primež, iz bambusa Velikost 300X250	967328 300X250
Magnetna čeljust za primeže, parguma, gladka Širina čeljusti 100 mm	967727 100
Magnetna čeljust za primeže, paraluminij, s profilom Širina čeljusti 100 mm	967722 100
Čeljust iz lahke kovine z vpenjalno vzmetjo za primež, par Širina čeljusti 100 mm	967711 100
Podstavna plošča za primeže	967330
Magnetna čeljust za primeže, paraluminij, gladka, standardna Širina čeljusti 100 mm	967721 100