

Primež za precizna dela s pritrdilno spono, Širina čeljusti: 50mm**Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 967590 50 |
| GTIN | 2050001741363 |
| Razred artikla | 97G |

Opis**Izvedba:**

S pomočjo krogelnega zgloba se zgornji del lahko obrne v najugodnejši delovni položaj, kjer se potem fiksira s pomočjo vpenjalne ročice. Primež je dodatno vrtljiv v korakih po 6° do 360°; zaradi tega je možna uporaba kot primež za globinsko vpenjanje. Primež in pritrdilna spona oz. pritrdilna plošča iz lahke litine, lakirani z barvo s tolčenim vzorcem. Skrito jekleno navojno vreteno, čeljusti z odpiranjem naprej. Z zamenljivimi čeljustmi iz umetne mase.

Tehnični opis

| | |
|--|-------------|
| Območje vrtenja krogelnega zgloba | 360 stopinj |
| Območje vpenjanja | 75 mm |
| Območje nastavljanja krogelnega zgloba | 90 stopinj |
| Vpenjalna globina | 35 mm |
| Širina čeljusti | 50 mm |
| Vpenjalno območje | 0 - 80 mm |
| zamenljive čeljusti | da |

| | |
|--------------------|------------------|
| Z vpenjalnim lokom | da |
| Vrsta izdelka | Paralelni primež |

Pribor

| | |
|--|-----------|
| Univerzalna vpenjalna priprava | 967650 |
| Nadomestna čeljust iz umetne mase, par Širina čeljusti 50 mm | 967620 50 |