

Primež za precizna dela s pritrdilno spono, Širina čeljusti: 75mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	967590 75
GTIN	2050001741561
Razred artikla	97G

Opis**Izvedba:**

S pomočjo krogelnega zgloba se zgornji del lahko obrne v najugodnejši delovni položaj, kjer se potem fiksira s pomočjo vpenjalne ročice. Primež je dodatno vrtljiv v korakih po 6° do 360°; zaradi tega je možna uporaba kot primež za globinsko vpenjanje. Primež in pritrdilna spona oz. pritrdilna plošča iz lahke litine, lakirani z barvo s tolčenim vzorcem. Skrito jekleno navojno vreteno, čeljusti z odpiranjem naprej. Z zamenljivimi jeklenimi čeljustmi.

Tehnični opis

Območje nastavljanja krogelnega zgloba	90 stopinj
Območje vrtenja krogelnega zgloba	360 stopinj
Vpenjalna globina	50 mm
Območje vpenjanja	110 mm
Širina čeljusti	75 mm
Vpenjalno območje	0 - 80 mm
zamenljive čeljusti	da

Z vpenjalnim lokom	da
Vrsta izdelka	Paralelni primež

Pribor

Nadomestna čeljust iz umetne mase, par Širina čeljusti 75 mm	967620 75
Univerzalna vpenjalna priprava	967650