

Primež za precizna dela s pritrdilno ploščo, Širina čeljusti: 50mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	967600 50
GTIN	2050001741578
Razred artikla	97G

Opis**Izvedba:**

S pomočjo krogelnega zgloba se zgornji del lahko obrne v najugodnejši delovni položaj, kjer se potem fiksira s pomočjo vpenjalne ročice. Primež je dodatno vrtljiv v korakih po **6°** do 360°; zaradi tega je možna uporaba kot primež za globinsko vpenjanje. Primež in pritrdilna spona oz. pritrdilna plošča iz lahke litine, lakirani z barvo s tolčenim vzorcem. Skrito jekleno navojno vreteno, čeljusti z odpiranjem naprej. Z zamenljivimi čeljustmi iz umetne mase.

Tehnični opis

Območje vpenjanja	75 mm
Območje vrtenja krogelnega zgloba	360 stopinj
Vpenjalna globina	35 mm
Območje nastavljanja krogelnega zgloba	90 stopinj
Širina čeljusti	50 mm
zamenljive čeljusti	da
s pritrdilno ploščo	da
Vrsta izdelka	Paralelni primež

Ustreznih izdelkov

<https://www.hoffmann-group.com/SI/sl/hom/p/967600-50>
