

**Primež za precizna dela s pritrdilno ploščo, Širina čeljusti: 75mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	967600 75
GTIN	2050001741370
Razred artikla	97G

**Opis****Izvedba:**

S pomočjo krogelnega zgloba se zgornji del lahko obrne v najugodnejši delovni položaj, kjer se potem fiksira s pomočjo vpenjalne ročice. Primež je dodatno vrtljiv v korakih po **6°** do 360°; zaradi tega je možna uporaba kot primež za globinsko vpenjanje. Primež in pritrdilna spona oz. pritrdilna plošča iz lahke litine, lakirani z barvo s tolčenim vzorcem. Skrito jekleno navojno vreteno, čeljusti z odpiranjem naprej. Z zamenljivimi jeklenimi čeljustmi.

**Tehnični opis**

Območje vrtenja krogelnega zgloba	360 stopinj
Območje vpenjanja	110 mm
Območje nastavljanja krogelnega zgloba	90 stopinj
Vpenjalna globina	50 mm
Širina čeljusti	75 mm
zamenljive čeljusti	da
s pritrdilno ploščo	da
Vrsta izdelka	Paralelni primež

---

**Pribor**

Univerzalna vpenjalna priprava

967650

Nadomestna čeljust iz umetne mase, par Širina čeljusti 75  
mm

967620 75