

Primež za precizna dela z vpenjalnim blokom in pritrdilno spono, Širina čeljusti: 50mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	967610 50
GTIN	2050001741387
Razred artikla	97G

Opis

Izvedba:

S pomočjo krogelnega zgloba se zgornji del lahko obrne v najugodnejši delovni položaj, kjer se potem fiksira s pomočjo vpenjalne ročice. Primež je dodatno vrtljiv v korakih po 6° do 360°; zaradi tega je možna uporaba kot primež za globinsko vpenjanje. Primež in pritrdilna spona oz. pritrdilna plošča iz lahke litine, lakirani z barvo s tolčenim vzorcem. Skrito jekleno navojno vreteno, čeljusti z odpiranjem naprej.

Z aluminijastimi čeljustmi za vpetje obdelovancev različnih oblik.

Tehnični opis

Območje vpenjanja	75 mm
Vpenjalna globina	35 mm
Območje nastavljanja krogelnega zgloba	90 stopinj
Območje vrtenja krogelnega zgloba	360 stopinj
Širina čeljusti	50 mm
Vpenjalno območje	0 - 80 mm

zamenljive čeljusti	da
z vpenjalnim blokom	da
Z vpenjalnim lokom	da
Vrsta izdelka	Paralelni primež

Pribor

Nadomestni aluminijasti vpenjalni blok, par Širina čeljusti 50 mm	967630 50
Univerzalna vpenjalna priprava	967650
Nadomestni vpenjalni blok iz umetne mase, par Širina čeljusti 50 mm	967635 50