

Ansell**Delovne rokavice, par HyFlex® 11-518, Velikost rokavic: 9**

Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|----------------|
| Številka za naročanje | 094478 9 |
| GTIN | 10076490478602 |
| Razred artikla | 04P |

Opis

Izvedba:**Prevleka iz poliuretana, HyFlex® 11-518**, zračne, brezšivne, visoka odpornost proti obrabi.**Masa le 14 g.****Izvedba, oglaševalsko besedilo:**PU-prevlečene delovne rokavice za zaščito pred vrezi, z **visoko gibljivostjo prstov**, optimalno za komponente z ostrimi robovi.**Standard:**

EN 388; EN ISO 21420

Napotek:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Tehnični opis

| | |
|---------------------------------|------------|
| Prilagodljivost | zelo dobro |
| Odpornost proti trganju EN 388 | 3 |
| Zaščita pred visoko temperaturo | ne obstaja |
| Otip | zelo dobro |

| | |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------|
| Oprijem v mokrem | dobro |
| Oprijem v olju | dobro |
| Velikost rokavic | 9 |
| Brez DMF | ne |
| Zračnost | dobro |
| Material prevleke | PU |
| brez silikona | ne |
| Odpornost proti prerezanju EN 388 | 3 |
| Odpornost proti obrabi EN 388 | 3 |
| Serija | HyFlex® |
| Vrsta rokavic | Večnamenske delovne rokavice |
| Kategorija zaščite | Kategorija II |
| Vsebina | 12 |
| Lastnosti rokavic | Prijazno za kožo alergikov |
| Tehnologija pletenja | 18G |
| EN 388 | 3X31B |
| Nosilni material | Najlon; Dyneema® |
| Prevleka | PU |
| Material | PU |
| Različica prevleke | Prevleka dlani |
| Področje uporabe | Natančnost |
| Barva | modra |
| Masa | 14 g |
| Dolžina | 210 mm |
| Uporaba | za večkratno uporabo |
| Razred zaščite pred vrezi | B |
| Vrsta izdelka | Delovne rokavice za zaščito pred ostrimi predmeti |

