

Garant**Nosilna letev za orodni nosilec tool-UNIT, Primerno za tip: 1000mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	970668 1000
GTIN	4045197518903
Razred artikla	91P

Opis**Uporaba:**

Za obešanje orodnih nosilcev GARANT tool-UNIT art. 971000.
Naklon v vpetem stanju izbirno 12,5° ali 25°.

Primerno za:

Montaža z **obešanjem** na **nosilne stebre (skupina 92)**, **regal za shranjevanje rezalnega orodja art. 970680** in **voziček za material art. 918590**.

Lakiranje:

Svetlo siva RAL 7035, **prašnata barva**.

Tehnični opis

Globina	85 mm
Primerno za tip	1000
Širina	940 mm
Število orodnih nosilcev tool-UNIT	3
Višina	75 mm
Nosilnost	25 kg
Področje uporabe	Regali za shranjevanje rezalnega orodja
Debelina materiala	1,5 mm

Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta izdelka	Nosilni sistem za rezalno orodje