

Garant**Odlagalna polica za rezalno orodje, širina 1000 mm, za držala orodij: HSK50****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 970660 HSK50 |
| GTIN | 4045197489142 |
| Razred artikla | 91L |

Opis**OPOMBA: možnost izbire barve****Izvedba:**

Police iz jeklene pločevine, z GARANT odložišči za orodje iz umetne mase. Prednja stran s 4-kotno oporo za stabilizacijo. **Območje nastavljanja po globini 130 mm.** Možnost utrditve **vodoravno 90° in pod kotom 120°.**

Primerno za :

Montaža z **obešanjem v nosilne stebre (skupina 92), regal za shranjevanje rezalnega orodja art. 970680 in voziček za material art. 918590 vel. 1000 (skupina 91).**

Lakiranje:

Svetlo siva RAL 7035, **prašnata barva.**

Izbira barv: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Višina: 80 mm

Globina: 155 mm

Število odložišč za orodje: 20

Medosna razdalja A: 80 mm

Nosilnost pri obešanju na nosilne stebre: 25 kg

Nosilnost na regalu za rezalno orodje in vozičku za material: 50 kg

Tehnični opis

| | |
|----------------------------|--------|
| Medosna razdalja A | 80 mm |
| Globina | 155 mm |
| Število odložišč za orodje | 20 |

| | |
|--|--|
| Višina | 80 mm |
| Širina | 1000 mm |
| za držala orodij | HSK 50 |
| Nosilnost pri obešanju na nosilne stebre | 25 kg |
| Nosilnost na regalu za rezalno orodje in vozičku za material | 50 kg |
| Področje uporabe | Regali za shranjevanje rezalnega orodja |
| Debelina materiala | 1,5 mm |
| Izbira barv | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Značilnost blagovnega imena | širina 1000 mm |
| Vrsta izdelka | Odlagalne police |

Pribor

| | |
|---------------------------------|--------------|
| Vložek iz umetne mase Tip HSK50 | 947390 HSK50 |
|---------------------------------|--------------|