

Garant**Podstavek, širina 500 mm, za držala orodij: 0****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	970505 0
GTIN	4045197489623
Razred artikla	91L

Opis**Izvedba:**

Stranice je možno individualno opremiti z nosilnimi letvami art. 970110 in nosilci za orodje. Možnost **vodoravne** ali **poševne** vgradnje modulov. Stranice s prečniki; za individualno opremljanje.

Lakiranje:

Svetlo siva RAL 7035, **prašnata barva**.

Napotek:

Odložišča VDI 20 ustrezajo tudi pestičem Trumpf za izsekovalne stroje.

Tehnični opis

Globina	550 mm
Višina	327 mm
Širina	500 mm
Področje uporabe	Delovne mize za oskrbo CNC-strojov
Debelina materiala	1,2 mm
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Značilnost blagovnega imena	širina 500 mm
Vrsta izdelka	Podstavek

Pribor

Orodni nosilec z odložišči za orodje za držala orodij 0	970125 0
Orodni nosilec z odložišči za orodje za držala orodij SK50	970125 SK50
Orodni nosilec z odložišči za orodje za držala orodij HSK63	970125 HSK63
Orodni nosilec z odložišči za orodje za držala orodij HSK80	970125 HSK80
Orodni nosilec z odložišči za orodje za držala orodij SK40	970125 SK40
Orodni nosilec z odložišči za orodje za držala orodij C5	970125 C5
Orodni nosilec z odložišči za orodje za držala orodij C6	970125 C6
Orodni nosilec z odložišči za orodje za držala orodij HSK100	970125 HSK100
Orodni nosilec z odložišči za orodje za držala orodij VDI30	970125 VDI30
Orodni nosilec z odložišči za orodje za držala orodij SK30	970125 SK30
Orodni nosilec z odložišči za orodje za držala orodij C4	970125 C4
Orodni nosilec z odložišči za orodje za držala orodij HSK40	970125 HSK40
Orodni nosilec z odložišči za orodje za držala orodij VDI20	970125 VDI20
Orodni nosilec z odložišči za orodje za držala orodij HSK50	970125 HSK50
Nosilna letev za orodne nosilce Tool-UNIT Širina 452 mm	970110 452
Orodni nosilec z odložišči za orodje za držala orodij VDI40	970125 VDI40
Orodni nosilec z odložišči za orodje za držala orodij C8	970125 C8