

**Garant****Odlagalna polica za rezalno orodje, širina 1500 mm, za držala orodij: HSK63****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	970665 HSK63
GTIN	4045197489289
Razred artikla	91L

**Opis****OPOMBA: možnost izbire barve****Izvedba:**

Police iz jeklene pločevine, z GARANT odložišči za orodje iz umetne mase. Prednja stran s 4-kotno oporo za stabilizacijo. **Območje nastavljanja po globini 130 mm.** Možnost utrditve **vodoravno 90°** in **pod kotom 120°**.

**Primerno za :**

Montaža z **obešanjem v nosilne stebre (skupina 92), regal za shranjevanje rezalnega orodja art. 970680 in voziček za material art. 918590 vel. 1000 (skupina 91).**

**Lakiranje:**

Svetlo siva RAL 7035, **prašnata barva.**

Izbira barv: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Višina: 80 mm

Globina: 155 mm

Število odložišč za orodje: 15

Medosna razdalja A: 85 mm

Nosilnost pri obešanju na nosilne stebre: 25 kg

Nosilnost na regalu za rezalno orodje in vozičku za material: 50 kg

**Tehnični opis**

Globina	155 mm
Višina	80 mm
Medosna razdalja A	85 mm

Število odložišč za orodje	15
Širina	1500 mm
za držala orodij	HSK 63
Nosilnost pri obešanju na nosilne stebre	25 kg
Nosilnost na regalu za rezalno orodje in vozičku za material	50 kg
Področje uporabe	Regali za shranjevanje rezalnega orodja
Debelina materiala	1,5 mm
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Značilnost blagovnega imena	širina 1500 mm
Vrsta izdelka	Odlagalne police

---

## Pribor

Vložek iz umetne mase Tip HSK63	947390 HSK63
---------------------------------	--------------