

Ansell**Delovne rokavice, par HyFlex® 11-518, Velikost rokavic: 11**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	094478 11
GTIN	10076490478589
Razred artikla	04P

Opis

Izvedba:

Prevleka iz poliuretana, HyFlex® 11-518, zračne, brezšivne, visoka odpornost proti obrabi.

Masa le 14 g.

Izvedba, oglaševalsko besedilo:

PU-prevlečene delovne rokavice za zaščito pred vrezi, z **visoko gibljivostjo prstov**, optimalno za komponente z ostrimi robovi.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Napotek:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Tehnični opis

Brez DMF	ne
Zračnost	dobro
Material prevleke	PU
Odpornost proti obrabi EN 388	3

Odpornost proti prerezanju EN 388	3
Otip	zelo dobro
Prilagodljivost	zelo dobro
Oprijem v mokrem	dobro
Oprijem v olju	dobro
Velikost rokavic	11
Zaščita pred visoko temperaturo	ne obstaja
Odpornost proti trganju EN 388	3
brez silikona	ne
Serija	HyFlex®
Kategorija zaščite	Kategorija II
Vrsta rokavic	Večnamenske delovne rokavice
Vsebina	12
Lastnosti rokavic	Prijazno za kožo alergikov
Tehnologija pletenja	18G
EN 388	3X31B
Nosilni material	Najlon; Dyneema®
Prevleka	PU
Material	PU
Različica prevleke	Prevleka dlani
Področje uporabe	Natančnost
Barva	modra
Masa	14 g
Dolžina	210 mm
Uporaba	za večkratno uporabo
Razred zaščite pred vrezi	B
Vrsta izdelka	Delovne rokavice za zaščito pred ostrimi predmeti

