

**Priključni regal s policami, globina 600 mm, Višina/širina police: 2500/750mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	990550 2500/750
GTIN	4004514237880
Razred artikla	96P

**Opis****Izvedba:**

Nosilni okvirji iz T-profilov in pocinkane police. Možnost dobave z največjo **nosilnostjo prekata** 250 kg na polico. Ravni skladiščenja so nastavljive s korakom po 25 mm. Nosilne prečke za enostavno obešanje na nosilne okvirje omogočajo hitro montažo.

**Nosilnost regalnega polja:** pri višini 2000 mm 1300 kg, pri 2500 mm 1700 kg in pri 3000 mm 2300 kg.

**Opis:****Mere postavljenega regala:**

**Začetni regal:** nazivna dolžina + 60 mm

**Priključni regal:** nazivna dolžina + 6 mm

**Skupna globina nosilnega okvirja:** nazivna globina + 36 mm

**Uporaba:**

Zaradi optimalnega izkoristka prostora so idealni za uporabo v industriji, obrti, trgovini, upravnih prostorih, arhivih itd.

**Obseg dobave:**

Začetni regal s križnimi prečkami. Ena diagonalna prečka za vsak priključni regal.

**Napotek:**

- **Pritrdilne ploščice so v obsegu dobave.**
- **Talna pritrditev oz. pritrditev na steno ni v obsegu dobave.**
- **Primerno talno sidranje št. 990854.**

- **Enostranska uporaba zaradi ojačitve s križnimi prečkami.**
- **Prosta prelomna dolžina (K) ne sme znašati več kot 600 mm.**
- **Dobava v razstavljeni obliki zaradi cenovno ugodnejšega transporta. Dobava brez montaže.**

## Tehnični opis

Višina	2500 mm
Višina regala	2500 mm
Število nosilnih okvirjev	1
Širina	756 mm
Mere postavljenega regala, širina priključnega regala	756 mm
Število polic	6
Postavitev regala	Priključni regal
Globina	636 mm
Globina police	600 mm
Globina regala	600 mm
Širina police	750 mm
maksimalna nosilnost regalnega polja	1800 kg
Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini)	250 kg
Debelina police	40 mm
Nastavljanje višine v rastru	25 mm
Izvedba montaže	Regal z vtičnimi policami
Material	pocinkano
Značilnost blagovnega imena	globina 600 mm
Vrsta izdelka	Regal s policami