

Garant**Orodni nosilec Tool-UNIT, za držala orodij: VDI40****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	971000 VDI40
GTIN	4045197490223
Razred artikla	91Q

Opis**Izvedba:**

Orodni nosilci iz polipropilena, odpornega proti obrabi, z odložišči za orodje. Orodni nosilec je možno uporabiti kot samostojno enoto za transport in skladiščenje, primeren pa je tudi kot prilagodljiva komponenta za transportne vozičke, omare in regale za shranjevanje rezalnega orodja in nosilen letve za nosilce UNIT.

Uporaba:

Za obešanje na nosilno letev, profilno letev za transportne vozičke, omare za shranjevanje rezalnega orodja in letev Multifix.

Višina: 130 mm

Širina: 240 mm

Globina: 148 mm

Število odložišč za orodje: 4

Medosna razdalja A: 68 mm

Nosilnost: 20 kg

Tehnični opis

Višina	130 mm
za držala orodij	VDI 40

Globina	148 mm
Medosna razdalja A	68 mm
Število odložišč za orodje	4
Nosilnost	20 kg
Material	Polipropilen
Širina	240 mm
Vrsta izdelka	Nosilni sistem za rezalno orodje