

**Delovne rokavice, par 6705, Velikost rokavic: 9****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	094530 9
GTIN	4059904096639
Razred artikla	09H

Opis**Izvedba:**

6705. PU-prevleka za visoko zračnost in svobodo gibanja pri delih v vlažnem vendar ne oljnem okolju.

Izvedba, oglaševalsko besedilo:

Delovne rokavice za zaščito pred ostrimi predmeti (raven zaščite 5), z **odličnim razmerjem med ceno in zmogljivostjo**.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Napotek:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Tehnični opis

Velikost rokavic	9
Odpornost proti prerezanju EN 388	5
Otip	dobro
brez silikona	da

Prilagodljivost	dobro
Material prevleke	PU
Oprijem v mokrem	zmerno
Oprijem v olju	zmerno
Odpornost proti prebadanju EN 388	2
Odpornost proti obrabi EN 388	4
Zračnost	dobro
Brez DMF	ne
Zaščita pred visoko temperaturo	dobro
Odpornost proti trganju EN 388	4
Vrsta rokavic	Večnamenske delovne rokavice
Kategorija zaščite	Kategorija II
Vsebina	10
Tehnologija pletenja	13G
EN 388	4442C
EN 407	X1XXXX
Nosilni material	Taeki
Prevleka	PU
Različica prevleke	Prevleka dlani
Področje uporabe	Večnamensko
Barva	črna/siva
Standard	EN 407
Masa	31,8 g
Uporaba	za večkratno uporabo
Razred zaščite pred vrezi	C
Vrsta izdelka	Delovne rokavice za zaščito pred ostrimi predmeti

