

**Delovne rokavice, par Camapur® Cut 627+, Velikost rokavic: 8****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	094476 8
GTIN	4008198862789
Razred artikla	04Q

Opis**Izvedba:**

Camapur® Cut 627+. Elastične delovne rokavice za zaščito pred vrezi za montažna dela v suhem in rahlo oljnem delovnem okolju. Tanka PU-prevleka za visoko udobje nošenja in večjo zračnost. Dober oprijem tudi pri rahlo oljnih komponentah. Posebej primerne za obdelavo pločevine, montažna dela s srednjo nevarnostjo vreza.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Napotek:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Tehnični opis

Velikost rokavic	8
Prilagodljivost	zelo dobro
Odpornost proti obrabi EN 388	4
Brez DMF	da

Zračnost	zelo dobro
Oznaka proizvajalca	Camapur Cut 627+
Otip	dobro
Material prevleke	PU
Oprijem v mokrem	zmerno
Odpornost proti trganju EN 388	4
Odpornost proti prerezanju EN 388	3
Oprijem v olju	zmerno
Zaščita pred visoko temperaturo	ne obstaja
brez silikona	da
Serija	Camapur®
Vrsta rokavic	Večnamenske delovne rokavice
Kategorija zaščite	Kategorija II
Vsebina	14
Tehnologija pletenja	13G
elektrostatična lastnost	0,3 sek. V skladu z zniževanjem naboja EN 61340-5-1
EN 388	4341X
Nosilni material	HPPE
Prevleka	PU
Različica prevleke	Prevleka dlani
Področje uporabe	Večnamensko
Barva	siva/črna
Masa	73 g
Dolžina	240 - 260 mm
Uporaba	za večkratno uporabo
Razred zaščite pred vrezi	B
Vrsta izdelka	Delovne rokavice za zaščito pred ostrimi predmeti

