

**Začetni regal s poševnimi policami, širina 1000 mm, Globina: 600mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	990600 600
GTIN	4004514249203
Razred artikla	96P

**Opis****Izvedba:**

Nosilni okvirji iz T-profilov in pocinkane police. Možnost dobave z **največjo nosilnostjo prekata 150 kg na poševno polico**. Ravni skladiščenja so nastavljive v rastru 25 mm. Preprosta, natična izvedba omogoča hitro montažo. Obojestranska uporaba. **Nosilnost regalnega polja: 1300 kg**. Nadgradnja osnovnega regala: 1060 mm.

Vodoravna pregradna vodila se lahko nastavijo v rastru 50 mm. Sprednja vzdolžna lamela je 15 mm višja in s tem preprečuje izpadanje blaga.

**Opis:****Mere postavljenega regala:**

**Začetni regal:** nazivna dolžina + 60 mm

**Priključni regal:** nazivna dolžina + 6 mm

**Skupna globina nosilnega okvirja:** nazivna globina + 36 mm

**Uporaba:**

Shranjevanje za posode iz umetne mase, škatle za male dele, kartonske škatle itd.

**Obseg dobave:**

7 poševnih polic s po 5 ločevalnimi vodili, 2 vzdolžnima nosilcema, 2 stranskima vodiloma ter 1 ravno krovno polico vklj. z nogami.

**Napotek:**

- **Talna pritrditev oz. pritrditev na steno ni v obsegu dobave.**
- **Primerno talno sidranje št. 990854.**

- **Dobava v razstavljeni obliki zaradi cenovno ugodnejšega transporta. Dobava brez montaže.**

## Tehnični opis

Montaža kupca	da
Mere postavljenega regala, širina začetnega regala	1060 mm
Število polic	7
Višina	2000 mm
Globina	636 mm
Širina	1060 mm
Globina regala	600 mm
Širina regala	1000 mm
Višina regala	2000 mm
maksimalna nosilnost regalnega polja	1300 kg
Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini)	150 kg
Debelina police	25 mm
Nastavljanje višine v rastru	25 mm
Izvedba montaže	Regal z vtičnimi policami
Material	pocinkan
Značilnost blagovnega imena	širina 1000 mm
Vrsta izdelka	Regali s poševnimi policami

## Pribor

Poševna polica, pocinkana, širina prekata 1000 mm Globina 600 mm	990610 600
Pritrdilna ploščica	990852