

Začetni regal s poševnimi policami, širina 1000 mm, Globina: 800mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	990600 800
GTIN	4004514218803
Razred artikla	96P

Opis**Izvedba:**

Nosilni okvirji iz T-profilov in pocinkane police. Možnost dobave z **največjo nosilnostjo prekata 150 kg na poševno polico**. Ravni skladiščenja so nastavljive v rastru 25 mm. Preprosta, natična izvedba omogoča hitro montažo. Obojestranska uporaba. **Nosilnost regalnega polja: 1300 kg**. Nadgradnja osnovnega regala: 1060 mm.

Vodoravna pregradna vodila se lahko nastavijo v rastru 50 mm. Sprednja vzdolžna lamela je 15 mm višja in s tem preprečuje izpadanje blaga.

Opis:**Mere postavljenega regala:**

Začetni regal: nazivna dolžina + 60 mm

Priključni regal: nazivna dolžina + 6 mm

Skupna globina nosilnega okvirja: nazivna globina + 36 mm

Uporaba:

Shranjevanje za posode iz umetne mase, škatle za male dele, kartonske škatle itd.

Obseg dobave:

7 poševnih polic s po 5 ločevalnimi vodili, 2 vzdolžnima nosilcema, 2 stranskima vodiloma ter 1 ravno krovno polico vklj. z nogami.

Napotek:

- **Talna pritrditev oz. pritrditev na steno ni v obsegu dobave.**
- **Primerno talno sidranje št. 990854.**

- **Dobava v razstavljeni obliki zaradi cenovno ugodnejšega transporta. Dobava brez montaže.**

Tehnični opis

Mere postavljenega regala, širina začetnega regala	1060 mm
Število polic	7
Globina	836 mm
Višina	2000 mm
Montaža kupca	da
Širina	1060 mm
Globina regala	800 mm
Širina regala	1000 mm
Višina regala	2000 mm
maksimalna nosilnost regalnega polja	1300 kg
Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini)	150 kg
Debelina police	25 mm
Nastavljanje višine v rastru	25 mm
Izvedba montaže	Regal z vtičnimi policami
Material	pocinkan
Značilnost blagovnega imena	širina 1000 mm
Vrsta izdelka	Regali s poševnimi policami

Pribor

Poševna polica, pocinkana, širina prekata 1000 mm Globina 800 mm	990610 800
Pritrdilna ploščica	990852