

uvex**Delovne rokavice, par uvex C500 foam, Velikost rokavic: 9**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje

094550 9

GTIN

4048612015124

Razred artikla

04W

Opis

Izvedba:

uvex C500 foam. Delovne rokavice brez silikona z dobro odpornostjo proti mehanski obrabi in zelo dobrim oprijemom v suhem in rahlo vlažnem okolju. Primerne za kontaktno toploto do 100 °C.

Serija uvex 500. Zanesljive delovne rokavice za zaščito pred vrezi s tehnologijo Bamboo TwinFlex® iz bambusove viskoze, HPPE in poliamida za zelo dober občutek nošenja in napredno klimatsko regulacijo.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Napotek:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Tehnični opis

Brez DMF

ne

Oprijem v mokrem

zmerno

Odpornost proti prerezanju EN 388

5

| | |
|-----------------------------------|---|
| Prilagodljivost | zelo dobro |
| Velikost rokavic | 9 |
| Zaščita pred visoko temperaturo | ne obstaja |
| Otip | zelo dobro |
| brez silikona | da |
| Odpornost proti obrabi EN 388 | 4 |
| Odpornost proti prebadanju EN 388 | 2 |
| Oprijem v olju | zmerno |
| Zračnost | dobro |
| Odpornost proti trganju EN 388 | 4 |
| Serija | uvex C500 |
| Vrsta rokavic | Delovne rokavice za zaščito pred ostrimi predmeti |
| Kategorija zaščite | Kategorija II |
| Lastnosti rokavic | brez silikona |
| Standard za oblačila | Standard Öko-Tex® 100 |
| EN 388 | 4X42C |
| EN 407 | X1XXXX |
| Nosilni material | Poliamid, HPPE, steklo, bambusova viskoza |
| Prevleka | Nitril |
| Različica prevleke | Prevleka dlani |
| Področje uporabe | Večnamensko |
| Barva | antracitna/limonska |
| Standard | EN 407 |
| Masa | 32,8 g |
| Uporaba | za večkratno uporabo |
| Razred zaščite pred vrezi | C |
| Vrsta izdelka | Delovne rokavice za zaščito pred ostrimi predmeti |

