

**Delovne rokavice, par Camapur® Cut 627+, Velikost rokavic: 9****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	094476 9
GTIN	4008198862796
Razred artikla	04Q

**Opis****Izvedba:**

**Camapur® Cut 627+.** Elastične delovne rokavice za zaščito pred vrezi za montažna dela v suhem in rahlo oljnem delovnem okolju. Tanka PU-prevleka za visoko udobje nošenja in večjo zračnost. Dober oprijem tudi pri rahlo oljnih komponentah. Posebej primerne za obdelavo pločevine, montažna dela s srednjo nevarnostjo vreza.

**Standard:**

EN 388; EN ISO 21420

**Napotek:**

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

**Tehnični opis**

Odpornost proti obrabi EN 388	4
Prilagodljivost	zelo dobro
Material prevleke	PU
Zračnost	zelo dobro

Zaščita pred visoko temperaturo	ne obstaja
Odpornost proti trganju EN 388	4
brez silikona	da
Oznaka proizvajalca	Camapur Cut 627+
Oprijem v olju	zmerno
Oprijem v mokrem	zmerno
Odpornost proti prerezanju EN 388	3
Otip	dobro
Brez DMF	da
Velikost rokavic	9
Serija	Camapur®
Kategorija zaščite	Kategorija II
Vrsta rokavic	Večnamenske delovne rokavice
Vsebina	14
Tehnologija pletenja	13G
elektrostatična lastnost	0,3 sek. V skladu z zniževanjem naboja EN 61340-5-1
EN 388	4341X
Nosilni material	HPPE
Prevleka	PU
Različica prevleke	Prevleka dlani
Področje uporabe	Večnamensko
Barva	siva/črna
Masa	73 g
Dolžina	240 - 260 mm
Uporaba	za večkratno uporabo
Razred zaščite pred vrezi	B
Vrsta izdelka	Delovne rokavice za zaščito pred ostrimi predmeti

