

**Delovne rokavice, par Waredex Work® 550, Velikost rokavic: 10****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	094545 10
GTIN	4008198755005
Razred artikla	04Q

**Opis****Izvedba:**

**Waredex Work® 500.** Dober oprijem pri ravnanju z naoljenimi ali mokrimi predmeti zaradi hrapave prevleke iz poliuretana. Dobro prilaganje in občutek otipa zagotavljata visoko udobje nošenja. Zelo visoka odpornost proti vrezom v kombinaciji z mehansko pregrado.

**Standard:**

EN 388; EN ISO 21420

**Napotek:**

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

**Tehnični opis**

Zaščita pred visoko temperaturo	ne obstaja
Oprijem v mokrem	zmerno
Oprijem v olju	zmerno
Oznaka proizvajalca	Waredex Work 550
Odpornost proti prerezanju EN 388	5

Material prevleke	PU
Brez DMF	da
Odpornost proti trganju EN 388	4
brez silikona	da
Prilagodljivost	zelo dobro
Odpornost proti obrabi EN 388	4
Otip	dobro
Velikost rokavic	10
Zračnost	zelo dobro
Vrsta rokavic	Delovne rokavice za zaščito pred ostrimi predmeti
Kategorija zaščite	Kategorija II
Vsebina	16
Lastnosti rokavic	Certifikat za živila
Tehnologija pletenja	13G
elektrostatična lastnost	0,2 sek. V skladu z zniževanjem naboja EN 61340-5-1
EN 388	4541X
Nosilni material	HPPE, steklo
Prevleka	PU
Različica prevleke	Prevleka dlani
Področje uporabe	Večnamensko
Barva	siva/bež
Masa	75 g
Dolžina	255 - 265 mm
Uporaba	za večkratno uporabo
Razred zaščite pred vrezi	C
Vrsta izdelka	Delovne rokavice za zaščito pred ostrimi predmeti

