

HOLEX**Samopritrdilni diski iz brusne koprene, Ø 115 mm, Primerjava zrnatosti: 100****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG5694 100
GTIN	4045197575166
Razred artikla	GGN

Opis**Izvedba:**

Samopritrdilni brusni diski iz brusne koprene z luknjasto podlogo iz tkanine za varno pritrditev. S snemljivim jedrom za centriranje za natančno pozicioniranje in pritrditev diska na podpornem krožniku (pribl. 50 % manjša raven vibracij s samopritrdilnim brusnim krožnikom art. 566965). Ustreza 566940.

Standard:

Samopritrdilni brusni diski iz brusne koprene s snemljivim jedrom za centriranje (kot art. 566940; 566950).

Uporaba:

Na kotnih brusilnikih s samopritrdilnim brusnim krožnikom art. 566960, vel. 566965. Za zaključno obdelavo, matiranje, poenotenje z znatnim zmanjšanjem globine hrapavosti površine ter za lahko čiščenje (npr. odstranjevanje stare barve) in odstranjevanje zarobka.

Vsebina:

80 plošč/vez.

Napotek:

Samopritrdilne brusne diske za predhodno brušenje glejte od art. 567705 naprej. Prodaja le v vezih, brez posamične prodaje! Informacije za naročanje: 1 garnitura = 1

Tehnični opis

Izvedba	A coarse
---------	----------

Barva	rjava
Stopnja preciznosti	groba
Ø plošče	115 mm
Primerjava zrnatosti	100
Vsebina	80
Kratka za brusno sredstvo	A
Delež železa, žvepla in klora	< 0,1 %
Značilnost blagovnega imena	Ø 115 mm
maksimalna obodna hitrost	40 m/s
Vrsta izdelka	Brusna koprena

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Alu Mg	primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	primerno		
INOX	primerno		
Ti	primerno		
GG(G)	primerno		
CuZn	primerno		
Umetna masa, GFK	primerno		
Les	primerno		
Laki	primerno		
Uni	primerno		
mokro maks.	pogojno primerno		
suho	primerno		

Pribor

Samopritrdilni diski iz brusne koprene, Ø 115 mm,
Primerjava zrnatosti: 100

566940 100