

uvex**Delovne rokavice, par uvex C500 foam, Velikost rokavic: 10**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje

094550 10

GTIN

4048612015131

Razred artikla

04W

Opis

Izvedba:

uvex C500 foam. Delovne rokavice brez silikona z dobro odpornostjo proti mehanski obrabi in zelo dobrim oprijemom v suhem in rahlo vlažnem okolju. Primerne za kontaktno toploto do 100 °C.

Serija uvex 500. Zanesljive delovne rokavice za zaščito pred vrezi s tehnologijo Bamboo TwinFlex® iz bambusove viskoze, HPPE in poliamida za zelo dober občutek nošenja in napredno klimatsko regulacijo.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Napotek:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Tehnični opis

Odpornost proti prebadanju EN 388

2

Brez DMF

ne

Zaščita pred visoko temperaturo

ne obstaja

Prilagodljivost	zelo dobro
Oprijem v olju	zmerno
Oprijem v mokrem	zmerno
Odpornost proti trganju EN 388	4
Otip	zelo dobro
Odpornost proti obrabi EN 388	4
brez silikona	da
Zračnost	dobro
Odpornost proti prerezanju EN 388	5
Velikost rokavic	10
Serija	uvex C500
Kategorija zaščite	Kategorija II
Vrsta rokavic	Delovne rokavice za zaščito pred ostrimi predmeti
Lastnosti rokavic	brez silikona
Standard za oblačila	Standard Öko-Tex® 100
EN 388	4X42C
EN 407	X1XXXX
Nosilni material	Poliamid, HPPE, steklo, bambusova viskoza
Prevleka	Nitril
Različica prevleke	Prevleka dlani
Področje uporabe	Večnamensko
Barva	antracitna/limonska
Standard	EN 407
Masa	32,8 g
Uporaba	za večkratno uporabo
Razred zaščite pred vrezi	C
Vrsta izdelka	Delovne rokavice za zaščito pred ostrimi predmeti

