

## Priključni regal z velikim razponom, Globina 400 mm, Višina/širina police: 2500/1500mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	990705 2500/1500
GTIN	4004514215147
Razred artikla	96P

### Opis

#### Izvedba:

Nosilni okvirji iz pocinkanih T-profilov. S pocinkanimi policami MULTI<sup>plus</sup> 250. Ravni skladiščenja so nastavljive s korakom po 25 mm. Nosilne prečke za enostavno obešanje na nosilne okvirje omogočajo hitro montažo. Maksimalna **nosilnost prekata**: 400 kg. **Nosilnost regalnega polja**: pri višini 2000 mm 1200 kg, pri 2500 mm 1600 kg in pri 3000 mm 2000 kg.

#### Opis:

##### Mere postavljenega regala:

**Začetni regal:** nazivna dolžina + 60 mm

**Priključni regal:** nazivna dolžina + 6 mm

**Skupna globina nosilnega okvirja:** nazivna globina + 36 mm

**Višina nosilnih prečk:** 65 mm

#### Uporaba:

Skladiščenje nerodnih bremen in bremen z veliko prostornino. Kratke poti zaradi obojestranske uporabnosti.

#### Napotek:

- Glede na širino prekata se police vstavijo po segmentih. Segmenti: 750 mm in 1000 mm.
- Talna pritrditev oz. pritrditev na steno ni v obsegu dobave. Primerna talna pritrditev št. 990854.

- Regali s širokim razponom WS 2000 so združljivi z regali s policami št. 990500–990554, za katere je mogoče naročiti tudi druge dimenzije in komponente. Z veseljem vam bomo predstavili vse možnosti, ki so na voljo. Če vas zanima, se obrnite na svojega prodajalca.
- Prosta prelomna dolžina (K) ne sme znašati več kot 600 mm. Dopusno nosilnost polja je treba zmanjšati za delež te police.
- Dobava v razstavljeni obliki zaradi cenovno ugodnejšega transporta. Dobava brez montaže.

## Tehnični opis

Število skladiščnih ravni	4
Material skladiščne ravni	Polica iz pocinkane jeklene pločevine
Mere postavljenega regala, širina priključnega regala	1506 mm
Postavitev regala	Priključni regal
Širina police	1500 mm
Montaža kupca	da
Globina police	400 mm
Višina	2500 mm
Širina	1506 mm
Globina	437 mm
Globina regala	400 mm
Širina regala	1500 mm
Višina regala	2500 mm
Nosilnost prekata	400 kg
maksimalna nosilnost regalnega polja	1600 kg
Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini)	400 kg
Debelina police	40 mm
Višina prečk	65 mm
Nastavljanje višine v rastru	25 mm
Izvedba montaže	Regal z vtičnimi policami
Material	pocinkano
Značilnost blagovnega imena	Globina 400 mm

Vrsta izdelka

Regali s širokim razponom

**Pribor**

Polica iz pocinkane jeklene pločevine Globina 400 mm

990790 400

Pritrdilna ploščica

990852