

Priključni regal z velikim razponom, Globina 600 mm, Višina/širina police: 3000/2000mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	990725 3000/2000
GTIN	4004514215352
Razred artikla	96P

Opis

Izvedba:

Nosilni okvirji iz pocinkanih T-profilov. S pocinkanimi policami MULTI^{plus} 250. Ravni skladiščenja so nastavljive s korakom po 25 mm. Nosilne prečke za enostavno obešanje na nosilne okvirje omogočajo hitro montažo. Maksimalna **nosilnost prekata**: 400 kg. **Nosilnost regalnega polja**: pri višini 2000 mm 1200 kg, pri 2500 mm 1600 kg in pri 3000 mm 2000 kg.

Opis:

Mere postavljenega regala:

Začetni regal: nazivna dolžina + 60 mm

Priključni regal: nazivna dolžina + 6 mm

Skupna globina nosilnega okvirja: nazivna globina + 36 mm

Višina nosilnih prečk: 65 mm

Uporaba:

Skladiščenje nerodnih bremen in bremen z veliko prostornino. Kratke poti zaradi obojestranske uporabnosti.

Napotek:

- Glede na širino prekata se police vstavijo po segmentih. Segmenti: 750 mm in 1000 mm.
- Talna pritrditev oz. pritrditev na steno ni v obsegu dobave. Primerna talna pritrditev št. 990854.

- Regali s širokim razponom WS 2000 so združljivi z regali s policami št. 990500–990554, za katere je mogoče naročiti tudi druge dimenzije in komponente. Z veseljem vam bomo predstavili vse možnosti, ki so na voljo. Če vas zanima, se obrnite na svojega prodajalca.
- Prosta prelomna dolžina (K) ne sme znašati več kot 600 mm. Dopusno nosilnost polja je treba zmanjšati za delež te police.
- Dobava v razstavljeni obliki zaradi cenovno ugodnejšega transporta. Dobava brez montaže.

Tehnični opis

Material skladiščne ravni	Polica iz pocinkane jeklene pločevine
Globina police	600 mm
Višina	3000 mm
Mere postavljenega regala, širina priključnega regala	2006 mm
Montaža kupca	da
Širina	2006 mm
Širina police	2000 mm
Postavitev regala	Priključni regal
Število skladiščnih ravni	5
Globina	637 mm
Globina regala	600 mm
Širina regala	2000 mm
Višina regala	3000 mm
Nosilnost prekata	400 kg
maksimalna nosilnost regalnega polja	1800 kg
Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini)	400 kg
Debelina police	40 mm
Višina prečk	65 mm
Nastavljanje višine v rastru	25 mm
Izvedba montaže	Regal z vtičnimi policami
Material	pocinkano
Značilnost blagovnega imena	Globina 600 mm

Vrsta izdelka

Regali s širokim razponom

Pribor

Polica iz pocinkane jeklene pločevine Globina 600 mm

990795 600

Pritrdilna ploščica

990852