

## Začetni regal z velikim razponom, Globina 600 mm, Višina/širina police: 2000/1500mm



### Podatki za naročanje

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Številka za naročanje | 990720 2000/1500 |
| GTIN                  | 4004514200020    |
| Razred artikla        | 96P              |

### Opis

#### Izvedba:

Nosilni okvirji iz pocinkanih T-profilov. S pocinkanimi policami MULTI<sup>plus</sup> 250. Ravni skladiščenja so nastavljive s korakom po 25 mm. Nosilne prečke za enostavno obešanje na nosilne okvirje omogočajo hitro montažo. Maksimalna **nosilnost prekata**: 400 kg. **Nosilnost regalnega polja**: pri višini 2000 mm 1200 kg, pri 2500 mm 1600 kg in pri 3000 mm 2000 kg.

#### Opis:

##### Mere postavljenega regala:

**Začetni regal**: nazivna dolžina + 60 mm

**Priključni regal**: nazivna dolžina + 6 mm

**Skupna globina nosilnega okvirja**: nazivna globina + 36 mm

**Višina nosilnih prečk**: 65 mm

#### Uporaba:

Skladiščenje nerodnih bremen in bremen z veliko prostornino. Kratke poti zaradi obojestranske uporabnosti.

#### Napotek:

- Glede na širino prekata se police vstavijo po segmentih. Segmenti: 750 mm in 1000 mm.
- Talna pritrditev oz. pritrditev na steno ni v obsegu dobave. Primerna talna pritrditev št. 990854.

- Regali s širokim razponom WS 2000 so združljivi z regali s policami št. 990500–990554, za katere je mogoče naročiti tudi druge dimenzije in komponente. Z veseljem vam bomo predstavili vse možnosti, ki so na voljo. Če vas zanima, se obrnite na svojega prodajalca.
- Prosta prelomna dolžina (K) ne sme znašati več kot 600 mm. Dopuslno nosilnost polja je treba zmanjšati za delež te police.
- Dobava v razstavljeni obliki zaradi cenovno ugodnejšega transporta. Dobava brez montaže.

## Tehnični opis

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| Število skladiščnih ravni  | 3                                     |
| Montaža kupca  | da                                    |
| Material skladiščne ravni  | Polica iz pocinkane jeklene pločevine |
| Višina   | 2000 mm                               |
| Postavitev regala  | Začetni regal                         |
| Širina police  | 1500 mm                               |
| Globina police   | 600 mm                                |
| Širina   | 1560 mm                               |
| Mere postavljenega regala, širina začetnega regala                     | 1560 mm                               |
| Globina  | 637 mm                                |
| Globina regala   | 600 mm                                |
| Širina regala  | 1500 mm                               |
| Višina regala  | 2000 mm                               |
| Nosilnost prekata  | 400 kg                                |
| maksimalna nosilnost regalnega polja                                   | 1200 kg                               |
| Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini) | 400 kg                                |
| Debelina police  | 40 mm                                 |
| Višina prečk   | 65 mm                                 |
| Nastavljanje višine v rastru   | 25 mm                                 |
| Izvedba montaže  | Regal z vtičnimi policami             |
| Material   | pocinkano                             |
| Značilnost blagovnega imena  | Globina 600 mm                        |

Vrsta izdelka

Regali s širokim razponom

---

**Pribor**

Polica iz pocinkane jeklene pločevine Globina 600 mm

990790 600

Pritrdilna ploščica

990852