

uvex**Delovne rokavice, par uvex C300 foam, Velikost rokavic: 9**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	094480 9
GTIN	4048612021835
Razred artikla	04W

Opis

Izvedba:

Serija uvex 300. Lahke, inovativne delovne rokavice s tehnologijo Bamboo-TwinFlex® nudijo dobro zaščito pred vrezi, visoko odpornost proti obrabi in prijeten občutek nošenja. Postopek uvex climazone skrbi za visoko elastičnost in dobre klimatske razmere v rokavicah pri dobrem občutku otipa. Öko-Tex® standard 100 in brez silikona.

C300 foam. S prevleko Soft-Grip-Foam za zanesljiv oprijem v vlažnem delovnem okolju.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Napotek:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Tehnični opis

brez silikona	da
Odpornost proti prebadanju EN 388	2
Oprijem v olju	zmerno
Material prevleke	PU

Odpornost proti trganju EN 388	4
Zračnost	dobro
Otip	zelo dobro
Brez DMF	da
Zaščita pred visoko temperaturo	ne obstaja
Oprijem v mokrem	zmerno
Velikost rokavic	9
Prilagodljivost	zelo dobro
Odpornost proti prerezanju EN 388	3
Odpornost proti obrabi EN 388	4
Serija	uvex C300
Kategorija zaščite	Kategorija II
Vrsta rokavic	Večnamenske delovne rokavice
Lastnosti rokavic	brez silikona
Standard za oblačila	Standard Öko-Tex® 100
EN 388	3X42C
Nosilni material	Poliamid, HPPE, steklo, bambusova viskoza
Prevleka	Nitril
Različica prevleke	Prevleka dlani
Področje uporabe	Večnamensko
Barva	črn
Masa	14,9 g
Uporaba	za večkratno uporabo
Razred zaščite pred vrezi	C
Vrsta izdelka	Delovne rokavice za zaščito pred ostrimi predmeti