

Začetni regal z velikim razponom, Globina 500 mm, Višina/širina police: 3000/2000mm



Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|------------------|
| Številka za naročanje | 990750 3000/2000 |
| GTIN | 4004514215499 |
| Razred artikla | 96P |

Opis

Izvedba:

Nosilni okvirji iz pocinkanih T-profilov. S policami iz vezanih plošč debeline 19 mm. Ravni skladiščenja so nastavljive s korakom po 25 mm. Nosilne prečke za enostavno obešanje na nosilne okvirje omogočajo hitro montažo. Maksimalna **nosilnost prekata**: 400 kg. **Nosilnost regalnega polja**: pri višini 2000 mm 1200 kg, pri 2500 mm 1600 kg in pri 3000 mm 2000 kg.

Opis:

Mere postavljenega regala:

Začetni regal: nazivna dolžina + 60 mm

Priključni regal: nazivna dolžina + 6 mm

Skupna globina nosilnega okvirja: nazivna globina + 37 mm

Višina nosilnih prečk: 65 mm

Napotek:

- Glede na širino prekata se police vstavijo po segmentih. Segmenti: 750 mm in 1000 mm.
- Talna pritrditev oz. pritrditev na steno ni v obsegu dobave. Primerna talna pritrditev št. 990854.
- Regali s širokim razponom WS 2000 so združljivi z regali s policami št. 990500–990554, za katere je mogoče naročiti tudi druge dimenzije in komponente. Z veseljem vam bomo predstavili vse možnosti, ki so na voljo. Če vas zanima, se obrnite na svojega prodajalca.

- **Prosta prelomna dolžina (K) ne sme znašati več kot 600 mm. Dopusno nosilnost polja je treba zmanjšati za delež te police.**
- **Dobava v razstavljeni obliki zaradi cenovno ugodnejšega transporta. Dobava brez montaže.**

Tehnični opis

| | |
|--|---------------------------|
| Postavitev regala | Začetni regal |
| Material skladiščne ravni | Polica iz iverne plošče |
| Širina | 2060 mm |
| Število skladiščnih ravni | 5 |
| Višina | 3000 mm |
| Širina police | 2000 mm |
| Montaža kupca | da |
| Mere postavljenega regala, širina začetnega regala | 2060 mm |
| Globina police | 500 mm |
| Globina | 537 mm |
| Globina regala | 500 mm |
| Širina regala | 2000 mm |
| Višina regala | 3000 mm |
| Nosilnost prekata | 400 kg |
| maksimalna nosilnost regalnega polja | 1800 kg |
| Nosilnost delovne mize/mize – maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na lesu) | 400 kg |
| Debelina plošče | 19 mm |
| Višina prečk | 65 mm |
| Nastavljanje višine v rastru | 25 mm |
| Izvedba montaže | Regal z vtičnimi policami |
| Material | pocinkano |
| Značilnost blagovnega imena | Globina 500 mm |
| Vrsta izdelka | Regali s širokim razponom |

Pribor

Polica iz iverne plošče Globina 500 mm

990815 500