

## Začetni regal z velikim razponom, Globina 400 mm, Višina/širina police: 2500/2000mm



### Podatki za naročanje

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Številka za naročanje | 990740 2500/2000 |
| GTIN                  | 4004514201003    |
| Razred artikla        | 96P              |

### Opis

#### Izvedba:

Nosilni okvirji iz pocinkanih T-profilov. S policami iz vezanih plošč debeline 19 mm. Ravni skladiščenja so nastavljive s korakom po 25 mm. Nosilne prečke za enostavno obešanje na nosilne okvirje omogočajo hitro montažo. Maksimalna **nosilnost prekata**: 400 kg. **Nosilnost regalnega polja**: pri višini 2000 mm 1200 kg, pri 2500 mm 1600 kg in pri 3000 mm 2000 kg.

#### Opis:

#### Mere postavljenega regala:

**Začetni regal**: nazivna dolžina + 60 mm

**Priključni regal**: nazivna dolžina + 6 mm

**Skupna globina nosilnega okvirja**: nazivna globina + 37 mm

**Višina nosilnih prečk**: 65 mm

#### Napotek:

- Glede na širino prekata se police vstavijo po segmentih. Segmenti: 750 mm in 1000 mm.
- Talna pritrditev oz. pritrditev na steno ni v obsegu dobave. Primerna talna pritrditev št. 990854.
- Regali s širokim razponom WS 2000 so združljivi z regali s policami št. 990500–990554, za katere je mogoče naročiti tudi druge dimenzije in komponente. Z veseljem vam bomo predstavili vse možnosti, ki so na voljo. Če vas zanima, se obrnite na svojega prodajalca.

- **Prosta prelomna dolžina (K) ne sme znašati več kot 600 mm. Dopustno nosilnost polja je treba zmanjšati za delež te police.**
- **Dobava v razstavljeni obliki zaradi cenovno ugodnejšega transporta. Dobava brez montaže.**

## Tehnični opis

|  |                           |
|--|---------------------------|
| Širina police  | 2000 mm                   |
| Material skladiščne ravni  | Polica iz iverne plošče   |
| Mere postavljenega regala, širina začetnega regala                               | 2060 mm                   |
| Višina   | 2500 mm                   |
| Postavitev regala  | Začetni regal             |
| Širina   | 2060 mm                   |
| Število skladiščnih ravni  | 4                         |
| Montaža kupca  | da                        |
| Globina police   | 400 mm                    |
| Globina  | 437 mm                    |
| Globina regala   | 400 mm                    |
| Širina regala  | 2000 mm                   |
| Višina regala  | 2500 mm                   |
| Nosilnost prekata  | 400 kg                    |
| maksimalna nosilnost regalnega polja   | 1600 kg                   |
| Nosilnost delovne mize/mize – maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na lesu) | 400 kg                    |
| Debelina plošče  | 19 mm                     |
| Višina prečk   | 65 mm                     |
| Nastavljanje višine v rastru   | 25 mm                     |
| Izvedba montaže  | Regal z vtičnimi policami |
| Material   | pocinkano                 |
| Značilnost blagovnega imena  | Globina 400 mm            |
| Vrsta izdelka  | Regali s širokim razponom |

---

## Pribor

Polica iz iverne plošče Globina 400 mm

990815 400