

uvex

Delovne rokavice, par uvex C300 foam, Velikost rokavic: 10



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	094480 10
GTIN	4048612021842
Razred artikla	04W

Opis

Izvedba:

Serija uvex 300. Lahke, inovativne delovne rokavice s tehnologijo Bamboo-TwinFlex® nudijo dobro zaščito pred vrezi, visoko odpornost proti obrabi in prijeten občutek nošenja. Postopek uvex climazone skrbi za visoko elastičnost in dobre klimatske razmere v rokavicah pri dobrem občutku otipa. Öko-Tex® standard 100 in brez silikona.

C300 foam. S prevleko Soft-Grip-Foam za zanesljiv oprijem v vlažnem delovnem okolju.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Napotek:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Tehnični opis

Zaščita pred visoko temperaturo	ne obstaja
brez silikona	da
Odpornost proti trganju EN 388	4
Material prevleke	PU

Oprijem v mokrem	zmerno
Odpornost proti prebadanju EN 388	2
Odpornost proti prerezanju EN 388	3
Oprijem v olju	zmerno
Odpornost proti obrabi EN 388	4
Velikost rokavic	10
Zračnost	dobro
Brez DMF	da
Otip	zelo dobro
Prilagodljivost	zelo dobro
Serija	uvex C300
Vrsta rokavic	Večnamenske delovne rokavice
Kategorija zaščite	Kategorija II
Lastnosti rokavic	brez silikona
Standard za oblačila	Standard Öko-Tex® 100
EN 388	3X42C
Nosilni material	Poliamid, HPPE, steklo, bambusova viskoza
Prevleka	Nitril
Različica prevleke	Prevleka dlani
Področje uporabe	Večnamensko
Barva	črn
Masa	14,9 g
Uporaba	za večkratno uporabo
Razred zaščite pred vrezi	C
Vrsta izdelka	Delovne rokavice za zaščito pred ostrimi predmeti