

**Ansell****Delovne rokavice, par HyFlex® 11-518, Velikost rokavic: 8**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	094478 8
GTIN	10076490478619
Razred artikla	04P

## Opis

**Izvedba:**

**Prevleka iz poliuretana, HyFlex® 11-518**, zračne, brezšivne, visoka odpornost proti obrabi.

**Masa le 14 g.**

**Izvedba, oglaševalsko besedilo:**

PU-prevlečene delovne rokavice za zaščito pred vrezi, z **visoko gibljivostjo prstov**, optimalno za komponente z ostrimi robovi.

**Standard:**

EN 388; EN ISO 21420

**Napotek:**

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

## Tehnični opis

Oprijem v olju	dobro
brez silikona	ne
Material prevleke	PU
Velikost rokavic	8

Brez DMF	ne
Otip	zelo dobro
Oprijem v mokrem	dobro
Odpornost proti prerezanju EN 388	3
Zračnost	dobro
Odpornost proti trganju EN 388	3
Zaščita pred visoko temperaturo	ne obstaja
Odpornost proti obrabi EN 388	3
Prilagodljivost	zelo dobro
Serija	HyFlex®
Kategorija zaščite	Kategorija II
Vrsta rokavic	Večnamenske delovne rokavice
Vsebina	12
Lastnosti rokavic	Prijazno za kožo alergikov
Tehnologija pletenja	18G
EN 388	3X31B
Nosilni material	Najlon; Dyneema®
Prevleka	PU
Material	PU
Različica prevleke	Prevleka dlani
Področje uporabe	Natančnost
Barva	modra
Masa	14 g
Dolžina	210 mm
Uporaba	za večkratno uporabo
Razred zaščite pred vrezi	B
Vrsta izdelka	Delovne rokavice za zaščito pred ostrimi predmeti

