



Omara za shranjevanje nevarnih snovi Q-Classic tip 30, Širina: 1200mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	981035 1200
GTIN	4054923086739
Razred artikla	96G

Opis

Izvedba:

Ohišje omare iz specialnih ognjevarnih plošč, prevlečenih z melaminsko smolo, vrata iz jeklene pločevine.

- **Namestitev polic v rastru 32 mm.**
- **Talna lovilna posoda (v skladu s StawaR).**
- **S priključkom za odvod zraka (nazivna velikost 75).**
- **Zaklepanje s profilnim polovičnim cilindrom, ki ga je mogoče vključiti v sistem hišnega zaklepanja. Ni združljivo s sistemom zaklepanja Hoffmann.**

Podstavek za paletnega viličarja. z 2 vrati

Uporaba:

Skladiščenje vnetljivih nevarnih snovi v delovnih prostorih.

Standard:

DIN EN 14470-1, Typgeprüft (Brandkammergetestet), **30 Minuten feuerbeständig (nach Brandschutzstufe der TRGS 510 Anlage 3).**

Obseg dobave:

Omara s 3 policami, vložkom iz luknjaste pločevine in talno lovilno posodo prevlečeno z umetno maso ter 1 dnevnikom.

Lakiranje:

Ohišje omare antracitno sivo RAL 7016, **vrata signalno modra RAL 5005.**

Napotek:

Omare za nevarne snovi je potrebno periodično (enkrat letno) vzdrževati in preizkusiti njihovo funkcionalnost. Ta opravila lahko opravlja le strokovno usposobljena oseba.

Tehnični opis

Širina	1164 mm
Uporabna širina	1050 mm
Globina	620 mm
Nosilnost police	75 kg
Prostornina talne lovilne posode	33 l
Uporabna višina	1626 mm
Masa	274 kg
Višina	1947 mm
Število vložkov iz luknjaste pločevine	1
Uporabna globina	519 mm
Število talnih lovilnih posod	1
Število polic	3
Nastavljanje višine v rastru	32 mm
Izbira barv	Ohišje RAL 7016, sprednje stranice RAL 7035, 1004, 3020, 5010, 5005, 6011, 9010, 9006
Odpornost proti ognju	30 min
Vrsta izdelka	Omare za nevarne snovi