



Škatle za male dele, pocinkane, Tip: 2



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	963342 2
GTIN	4052939473826
Razred artikla	96H

Opis

Izvedba:

Iz jeklene pločevine, za velike mehanske obremenitve, z veliko nakladalno obremenljivostjo. Velika trdnost zaradi valjanega nakladalnega roba.

Vroč pocinkane. **DIN EN ISO 1461.**

Višina: 200 mm

Širina: 322 mm

Globina: 515 mm

Notranja širina: 298 mm

Notranja globina: 450 mm

Barva: pocinkani

Tehnični opis

pripravljeno za prozorne ploščice kot pregrada za sipki material	ne
Tip	2
Možnost napisov	z vtičnimi tablicami
pripravljeno za pokrov	da
pripravljeno za EAN kodo na zadnji strani	ne
nakladalni	da

Širina	322 mm
Višina	200 mm
pripravljeno za prozorne ploščice	da
Globina	515 mm
Utrditev predalov	ne
Barva	pocinkani
Material	Jeklena pločevina
Notranja širina	298 mm
Notranja globina	450 mm
Oznaka proizvajalca	Serija 14/7
Značilnost blagovnega imena	pocinkane
Barva	pocinkane
Vrsta izdelka	Prosojne škatle

Pribor

Pokrov pocinkan za tip prosojnih škatel za male dele 2	963346 2
Prozorne ploščice, poklopne za tip prosojnih škatel za male dele 2	963345 2