



Škatle za male dele, pocinkane, Tip: 1



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	963342 1
GTIN	4052939472461
Razred artikla	96H

Opis

Izvedba:

Iz jeklene pločevine, za velike mehanske obremenitve, z veliko nakladalno obremenljivostjo. Velika trdnost zaradi valjanega nakladalnega roba.

Vroč pocinkane. **DIN EN ISO 1461.**

Višina: 295 mm

Širina: 480 mm

Globina: 720 mm

Notranja širina: 448 mm

Notranja globina: 630 mm

Barva: pocinkani

Tehnični opis

Višina	295 mm
prilagojeno za EAN kodo na zadnji strani	ne
Utrditev predalov	ne
nakladalni	da
prilagojeno za prozorne ploščice	da
prilagojeno za prozorne ploščice kot pregrada za sipki material	ne

Širina	480 mm
Globina	720 mm
pripravljeno za pokrov	da
Možnost napisov	z vtičnimi tablicami
Tip	1
Barva	pocinkani
Material	Jeklena pločevina
Notranja širina	448 mm
Notranja globina	630 mm
Oznaka proizvajalca	Serija 14/7
Značilnost blagovnega imena	pocinkane
Barva	pocinkane
Vrsta izdelka	Prosojne škatle

Pribor

Prozorne ploščice, poklopne za tip prosojnih škatel za male dele 1	963345 1
Pokrov pocinkan za tip prosojnih škatel za male dele 1	963346 1