




Delovno mesto za delo z nevarnimi snovmi Basic Line, Širina: 1500mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	981130 1500
GTIN	4250101189999
Razred artikla	96G

Opis

Izvedba:

Robustna **aluminijasta cevna konstrukcija**. Elosirana površina z visoko odpornostjo proti kemikalijam.

- **Stranska zasteklitev iz 5 milimetrskega enojnega varnostnega stekla.**
- **Nadzor odpadnega zraka in osvetlitev brez bleščanja s tipko za vklop in izklop.**
- **Ožičenje o omrežnim priključnim kablom dolžine 5 m z vtikačem.**
- **Visoka učinkovitost pri zajemanju škodljivih snovi zaradi pasu svežega zraka v notranjem prostoru.**
- **Optimalen odvod odpadnega zraka, odporen proti kemikalijam.**
- **Nastavki za izpušni zrak NW250 na stropu za priključitev na odvod odpadnega zraka v zgradbi.**
- **Z LED-osvetlitvijo (500 luksov na delovni površini).**

Uporaba:

Primerno za prelivanje, čiščenje in lepljenje nevarnih snovi.

Delovna mesta za delo z nevarnimi snovmi zagotavljajo najvišjo mero varnosti in zaščite zdravja. Upoštevajo predpisane mejne vrednosti za delovno mesto, saj pare, plini in usedline ne obremenjujejo delovnega zraka. Pri pravilni uporabi se v notranjosti ne morejo ustvariti eksplozivne mešanice pare ali zraka.

Standard:

Lufttechnische Prüfung nach DIN EN 14 175 Teil 3 (Baumusterprüfverfahren für Abzüge, Abs. 5.4, Robustheit des Rückhaltevermögens).

Obseg dobave:

Brez delovne površine, idealno za postavitve na obstoječe delovne mize.

Napotek:

Potrebna je priključitev na napravo za odvajanje izrabljenega zraka v objektu.

Tehnični opis

Širina	1500 mm
Višina	1400 mm
Uporabna višina	1100 mm
Globina	750 mm
Masa	139 kg
Ø izpušnega nastavka	250 mm
Diferenčni tlak na nastavek izpušnega zraka	1,4 mbar
potrebna količina izpušnega zraka	895 m ³ /h
Število izpušnih nastavkov	1
Vrsta izdelka	Delovno mesto za delo z nevarnimi snovmi