



## Delovno mesto za delo z nevarnimi snovmi High Line, Širina: 1500mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	981134 1500
GTIN	4054923258501
Razred artikla	96G

### Opis

#### Izvedba:

Robustna **aluminijasta cevna konstrukcija**. Eloksirana površina z visoko odpornostjo proti kemikalijam.

- **Stranska zasteklitev iz 5 milimetrskega enojnega varnostnega stekla.**
- **Nadzor odpadnega zraka in osvetlitev brez bleščanja s tipko za vklop in izklop.**
- **Ožičenje o omrežnim priključnim kablom dolžine 5 m z vtikačem.**
- **Visoka učinkovitost pri zajemanju škodljivih snovi zaradi pasu svežega zraka v notranjem prostoru.**
- **Optimalen odvod odpadnega zraka, odporen proti kemikalijam.**
- **Nastavki za izpušni zrak NW250 na stropu za priključitev na odvod odpadnega zraka v zgradbi.**
- **Z LED-osvetlitvijo (500 luksov na delovni površini).**

#### Uporaba:

**Primerno za prelivanje, čiščenje in lepljenje nevarnih snovi.**

Delovna mesta za delo z nevarnimi snovmi zagotavljajo najvišjo mero varnosti in zaščite zdravja. Upoštevajo predpisane mejne vrednosti za delovno mesto, saj pare, plini in usedline ne obremenjujejo delovnega zraka. Pri pravilni uporabi se v notranjosti ne morejo ustvariti eksplozivne mešanice pare ali zraka.

#### Standard:

Lufttechnische Prüfung nach DIN EN 14 175 Teil 3 (Baumusterprüfverfahren für Abzüge, Abs. 5.4, Robustheit des Rückhaltevermögens).

**Obseg dobave:**

Z delovno površino iz plemenitega jekla in 2 vtičnicama z zaščitnimi kontakti (230 V) in kanalom za oskrbo z medijem.

**Napotek:**

Potrebna je priključitev na napravo za odvajanje izrabljenega zraka v objektu.

---

**Tehnični opis**

Širina	1500 mm
Masa	163 kg
Uporabna višina	1100 mm
Višina	1400 mm
Globina	750 mm
Ø izpušnega nastavka	250 mm
Število izpušnih nastavkov	1
potrebna količina izpušnega zraka	895 m <sup>3</sup> /h
Diferenčni tlak na nastavek izpušnega zraka	1,4 mbar
Vrsta izdelka	Delovno mesto za delo z nevarnimi snovmi