

**Lovilna posoda za sode s prostornino 60 l pocinkana, z mrežno rešetko,  
Število sodov × prostornina soda (l): 2X60**



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	981210 2X60
GTIN	4052462036123
Razred artikla	96U

### Opis

**Izvedba:**

Iz 3 mm jeklene pločevine. Višina za viličar 100 mm. S pocinkano mrežno rešetko. Vročje cinkana po EN ISO 1461.

**Uporaba:**

Za varno skladiščenje in polnjenje sodov 200 l in manjših kanistrov. **Za vnetljive tekočine** GHS-kategorij 1 – 3 in **vodi nevarnih tekočin** GHS-kategorij 1–4

**Standard:**

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste nach Richtlinie der StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

**Napotek:**

Podstavek za 60-litrške sode najdete pod art. 981490.

### Tehnični opis

Masa	37 kg
Število sodov	2
Prostornina	61 l
Širina	800 mm

Prostornina sode	60 l
Kapaciteta skladiščenja sodov s prostornino 60 l	2
Globina	500 mm
Višina	290 mm
Površinska obremenitev	1000 kg/m <sup>2</sup>
Debelina materiala	3 mm
Material	pocinkane
Skladiščenje	Skladiščenje jedkih snovi je prepovedano
Skladiščenje	Skladiščenje snovi z razredom ogrožanja vode 1–3
Skladiščenje	Skladiščenje okolju nevarnih snovi
Skladiščenje	Skladiščenje vnetljivih snovi je dovoljeno
Vrsta izdelka	Lovilne posode