



Omara za shranjevanje nevarnih snovi S-Classic tip 90, Širina: 1200mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	981025 1200
GTIN	2050001771957
Razred artikla	96G

Opis

Izvedba:

Ohišje omare iz jeklene pločevine z vgrajeno pripravo za fiksiranje vrat, notranji del ohišja s površino, ki je odporna proti kemikalijam.

- **Namestitev polic v rastru 32 mm.**
- **Talna lovilna posoda (v skladu s StawaR).**
- **S priključkom za odvod zraka (nazivna velikost 75).**
- **Vklj. s pripravo za fiksiranje vrat.**
- **Zaklepanje s profilnim polovičnim cilindrom, ki ga je mogoče vključiti v sistem hišnega zaklepanja. Ni združljivo s sistemom zaklepanja Hoffmann.**
- **S štirimi nastavki za justiranje za izravnavo manjših talnih neravnin.**

z 2 vrati

Uporaba:

Za skladiščenje vnetljivih nevarnih snovi v delovnih prostorih v skladu s predpisi.

Standard:

DIN EN 14470-1, Typgeprüft (Brandkammergetestet), **90 Minuten feuerbeständig (nach höchster Brandschutzstufe der TRGS 510 Anlage 3).**

Obseg dobave:

Omara s 3 policami, vložkom iz luknjaste pločevine in talno lovilno posodo, prevlečeno z umetno maso, ter 1 dnevnikom.

Lakiranje:

Ohišje omare in vrata po izbiri standardno svetlo siva RAL7035 **ali** varnostno rumena RAL 1004, **prašnata barva.**

Napotek:

Omare za nevarne snovi je treba periodično (enkrat letno) vzdrževati in preizkusiti njihovo funkcionalnost. To lahko opravi le strokovno usposobljena oseba.

Tehnični opis

Širina	1196 mm
Uporabna višina	1742 mm
Število talnih lovilnih posod	1
Število polic	3
Višina	1968 mm
Število vložkov iz luknjaste pločevine	1
Uporabna širina	1050 mm
Masa	453 kg
Uporabna globina	524 mm
Nosilnost police	75 kg
Prostornina talne lovilne posode	33 l
Globina	616 mm
Nastavljanje višine v rastru	32 mm
Odpornost proti ognju	90 min
Vrsta izdelka	Omare za nevarne snovi