



Omara za shranjevanje nevarnih snovi Q-Classic tip 30, Širina: 600mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	981035 600
GTIN	4054923086395
Razred artikla	96G

Opis

Izvedba:

Ohišje omare iz specialnih ognjevarnih plošč, prevlečenih z melaminsko smolo, vrata iz jeklene pločevine.

- **Namestitev polic v rastru 32 mm.**
- **Talna lovilna posoda (v skladu s StawaR).**
- **S priključkom za odvod zraka (nazivna velikost 75).**
- **Zaklepanje s profilnim polovičnim cilindrom, ki ga je mogoče vključiti v sistem hišnega zaklepanja. Ni združljivo s sistemom zaklepanja Hoffmann.**

Podstavek za paletnega viličarja. z 1 vrati

Uporaba:

Skladiščenje vnetljivih nevarnih snovi v delovnih prostorih.

Standard:

DIN EN 14470-1, Typgeprüft (Brandkammergetestet), **30 Minuten feuerbeständig (nach Brandschutzstufe der TRGS 510 Anlage 3).**

Obseg dobave:

Omara s 3 policami, vložkom iz luknjaste pločevine in talno lovilno posodo prevlečeno z umetno maso ter 1 dnevnikom.

Lakiranje:

Ohišje omare antracitno sivo RAL 7016, **vrata signalno modra RAL 5005.**

Napotek:

Omare za nevarne snovi je potrebno periodično (enkrat letno) vzdrževati in preizkusiti njihovo funkcionalnost. Ta opravila lahko opravlja le strokovno usposobljena oseba.

Tehnični opis

Prostornina talne lovilne posode	22 l
Nosilnost police	75 kg
Globina	620 mm
Višina	1947 mm
Uporabna globina	519 mm
Masa	164 kg
Število vložkov iz luknjaste pločevine	1
Število talnih lovilnih posod	1
Širina	564 mm
Število polic	3
Uporabna širina	450 mm
Uporabna višina	1626 mm
Nastavljanje višine v rastru	32 mm
Izbira barv	Ohišje RAL 7016, sprednje stranice RAL 7035, 1004, 3020, 5010, 5005, 6011, 9010, 9006
Odpornost proti ognju	30 min
Vrsta izdelka	Omare za nevarne snovi