

Lovilna posoda za sode s prostornino 60 l pocinkana, z mrežno rešetko, Število sodov × prostornina soda (l): 6X60



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	981210 6X60
GTIN	4052462036246
Razred artikla	96U

Opis

Izvedba:

Iz 3 mm jeklene pločevine. Višina za viličar 100 mm. S pocinkano mrežno rešetko. Vroče cinkana po EN ISO 1461.

Uporaba:

Za varno skladiščenje in polnjenje sodov 200 l in manjših kanistrov. **Za vnetljive tekočine** GHS-kategorij 1 – 3 in **vodi nevarnih tekočin** GHS-kategorij 1–4

Standard:

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste nach Richtlinie der StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

Napotek:

Podstavek za 60-litrške sode najdete pod art. 981490.

Tehnični opis

Število sodov	6
Prostornina soda	60 l
Globina	800 mm
Masa	62 kg

Kapaciteta skladiščenja sodov s prostornino 60 l	6
Prostornina	74 l
Širina	1300 mm
Višina	205 mm
Površinska obremenitev	1000 kg/m ²
Debelina materiala	3 mm
Material	pocinkane
Skladiščenje	Skladiščenje jedkih snovi je prepovedano
Skladiščenje	Skladiščenje snovi z razredom ogrožanja vode 1–3
Skladiščenje	Skladiščenje okolju nevarnih snovi
Skladiščenje	Skladiščenje vnetljivih snovi je dovoljeno
Vrsta izdelka	Lovilne posode