

Priključni regal z velikim razponom, Globina 600 mm, Višina/širina police: 3000/1500mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	990765 3000/1500
GTIN	4004514215628
Razred artikla	96P

Opis**Izvedba:**

Nosilni okvirji iz pocinkanih T-profilov. S policami iz vezanih plošč debeline 19 mm. Ravni skladiščenja so nastavljive s korakom po 25 mm. Nosilne prečke za enostavno obešanje na nosilne okvirje omogočajo hitro montažo. Maksimalna **nosilnost prekata**: 400 kg. **Nosilnost regalnega polja**: pri višini 2000 mm 1200 kg, pri 2500 mm 1600 kg in pri 3000 mm 2000 kg.

Opis:**Mere postavljenega regala:**

Začetni regal: nazivna dolžina + 60 mm

Priključni regal: nazivna dolžina + 6 mm

Skupna globina nosilnega okvirja: nazivna globina + 37 mm

Višina nosilnih prečk: 65 mm

Napotek:

- Glede na širino prekata se police vstavijo po segmentih. Segmenti: 750 mm in 1000 mm.
- Talna pritrditev oz. pritrditev na steno ni v obsegu dobave. Primerna talna pritrditev št. 990854.
- Regali s širokim razponom WS 2000 so združljivi z regali s policami št. 990500–990554, za katere je mogoče naročiti tudi druge dimenzije in komponente. Z veseljem vam bomo predstavili vse možnosti, ki so na voljo. Če vas zanima, se obrnite na svojega prodajalca.

- **Prosta prelomna dolžina (K) ne sme znašati več kot 600 mm. Dopustno nosilnost polja je treba zmanjšati za delež te police.**
- **Dobava v razstavljeni obliki zaradi cenovno ugodnejšega transporta. Dobava brez montaže.**

Tehnični opis

Število skladiščnih ravni	5
Višina	3000 mm
Širina	1506 mm
Montaža kupca	da
Globina police	600 mm
Mere postavljenega regala, širina priključnega regala	1506 mm
Postavitev regala	Priključni regal
Širina police	1500 mm
Material skladiščne ravni	Polica iz iverne plošče
Globina	637 mm
Globina regala	600 mm
Širina regala	1500 mm
Višina regala	3000 mm
Nosilnost prekata	400 kg
maksimalna nosilnost regalnega polja	2000 kg
Nosilnost delovne mize/mize – maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na lesu)	400 kg
Debelina plošče	19 mm
Višina prečk	65 mm
Nastavljanje višine v rastru	25 mm
Izvedba montaže	Regal z vtičnimi policami
Material	pocinkano
Značilnost blagovnega imena	Globina 600 mm
Vrsta izdelka	Regali s širokim razponom

Pribor

Polica iz iverne plošče Globina 600 mm

990810 600