



## Nakladalni transportni zaboj lakiran, Tip: 2



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	963385 2
GTIN	4052939882369
Razred artikla	96H

### Opis

#### Izvedba:

Iz jeklene pločevine, za velike obremenitve.

Velika nakladalna obremenljivost.

Velika trdnost zaradi valjanega nakladalnega roba.

Lakiran s sivo modro barvo.

Višina: 200 mm

Širina: 321 mm

Globina: 479 mm

Nazivna širina: 300 mm

Nazivna globina: 450 mm

### Tehnični opis

Material	Jeklena pločevina
4-stranski valjan nakladalni rob	da
Tip	2
Vrsta ročaja	Poklopni ročaj
Globina	479 mm
Širina	321 mm

Nosilnost	120 kg
Barva	lakiran s sivo modro barvo
Višina	200 mm
Nakladalna obremenitev	1200 kg
Notranja prostornina	24,9 l
Nazivna širina	300 mm
Nazivna globina	450 mm
Oznaka proizvajalca	Serija 14/6
Vrsta izdelka	Nakladalni transportni zaboj

---

## Pribor

Protiprašni pokrov pocinkan za nakladalni transportni zaboj tip 2

963389 2