



Delovne rokavice za zaščito pred vrezi in visokimi temperaturami, par TAEKI 6750, Velikost rokavic: 10



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	094610 10
GTIN	4059904104907
Razred artikla	09H

Opis

Izvedba:

TAEKI 6750. Neprevlečene **delovne rokavice za zaščito pred vrezi in vročino** z ojačitvijo v pregibu palca. **Zaščita pred kontaktno vročino do pribl. 250 °C** (največ 15 sekund) zaradi posebnega pletiva. Težka izvedba z **dobrim občutkom otipa**.

Standard:

EN 388; EN 407; EN ISO 21420

Napotek:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Tehnični opis

Zaščita pred mrazom	ne obstaja
Zaščita pred visoko temperaturo	zelo dobro
Odpornost proti obrabi EN 388	4
Gumijasta vrvica	ne

Podatkovni list

brez silikona	da
Brez DMF	da
Odpornost proti prerezanju EN 388	5
Prilagodljivost	dobro
Odpornost proti prebadanju EN 388	2
Zračnost	zelo dobro
Oprijem v olju	ne obstaja
Odpornost proti trganju EN 388	4
Otip	zmerno
EN 407 B: kontaktna temperatura (kontaktna temperatura pri mejnem času > 15 s)	250 °C
Velikost rokavic	10
Oprijem v mokrem	ne obstaja
Vrsta rokavic	Delovne rokavice za zaščito pred visokimi temperaturami
Kategorija zaščite	Kategorija III
Lastnosti rokavic	Ojačan pregib palca
Lastnosti rokavic	Brez DMF
Lastnosti rokavic	brez silikona
Lastnosti rokavic	Odpornost proti ognju, stopnja X
EN 388	3X42C
EN 407	X2XXXX
Kontaktna vročina do	250 °C
Nosilni material	Taeki
Različica prevleke	Brez prevleke
Barva	rumen
Uporaba	za večkratno uporabo
Vsebina	1
Področje uporabe	Večnamensko
Zaščita pred vročino do	250 °C

Podatkovni list

CE	2541
Standard	EN 407
Masa	43,8 g
Vrsta izdelka	Delovne rokavice za zaščito pred visokimi temperaturami