



Nakladalni transportni zaboj pocinkan, Tip: 1



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	963386 1
GTIN	4052939493718
Razred artikla	96H

Opis

Izvedba:

Iz jeklene pločevine, za velike obremenitve.

Velika nakladalna obremenljivost.

Velika trdnost zaradi valjanega nakladalnega roba.

Vročje pocinkano. **DIN EN ISO 1461.**

Višina: 296 mm

Širina: 480 mm

Globina: 660 mm

Nazivna širina: 450 mm

Nazivna globina: 630 mm

Tehnični opis

Širina	480 mm
Notranja prostornina	79 l
Globina	660 mm
Material	Jeklena pločevina
Nakladalna obremenitev	2500 kg
Vrsta ročaja	Poklopni ročaj

Barva	vroče pocinkan
Višina	296 mm
Tip	1
4-stranski valjan nakladalni rob	da
Nosilnost	250 kg
Nazivna širina	450 mm
Nazivna globina	630 mm
Oznaka proizvajalca	Serijska 14/6
Vrsta izdelka	Nakladalni transportni zaboj

Pribor

Protiprašni pokrov pocinkan za nakladalni transportni zaboj tip 1

963389 1