

Lovilna posoda za kontejnerje IBC s prostornino 1000 l lakiran, Število IBC × prostornina IBC (l): 2X1000



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	981310 2X1000
GTIN	2050001937629
Razred artikla	96U

Opis

OPOMBA: možnost izbire barve

Izvedba:

Iz 3 mm debele jeklene pločevine. Višina za viličarja je 100 mm.

S pocinkano mrežno rešetko.

Uporaba:

Za varno skladiščenje kontejnerjev. **IBC** (Intermediate Bulk-kontejner) **in KTC** (kubični tank - kontejner). **Za vnetljive tekočine** GHS-kategorij **1 – 3 in vodi nevarnih tekočin** GHS-kategorij **1 – 4**.

Standard:

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste nach Richtlinie der StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

Lakiranje:

Standardno svetlo modre barve RAL 5012.

Skladiščenje: Skladiščenje vnetljivih snovi je dovoljeno

Prostornina: 1000 l

Višina: 435 mm

Širina: 2650 mm

Globina: 1300 mm

Kapaciteta skladiščenja IBC/KTC: 2

Površinska obremenitev: 1000 kg/m²

Tehnični opis

Masa, lakirana	226 kg
----------------	--------

Masa, pocinkana	239 kg
Število IBC	2
Širina	2650 mm
Prostornina	1000 l
Kapaciteta skladiščenja IBC/KTC	2
Globina	1300 mm
Višina	435 mm
Površinska obremenitev	1000 kg/m ²
Debelina materiala	3 mm
Izbira barv	RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Skladiščenje	Skladiščenje jedkih snovi je prepovedano
Skladiščenje	Skladiščenje snovi z razredom ogrožanja vode 1–3
Skladiščenje	Skladiščenje okolju nevarnih snovi
Skladiščenje	Skladiščenje vnetljivih snovi je dovoljeno
Vrsta izdelka	Lovilne posode