



## Lovilna posoda za kontejnerje IBC s prostornino 1000 l s površino za postavitve iz PE, Število IBC × prostornina IBC (l): 1X1000



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	981445 1X1000
GTIN	4250101106743
Razred artikla	96V

### Opis

#### Izvedba:

Iz polietilena (PE) – lahka, odporna proti vremenskim vplivom, robustna.

#### Uporaba:

Za varno skladiščenje kontejnerjev **IBC** (Intermediate Bulk-Container) in **KTC** (kubični kontejnerji). **Za skladiščenje vodi nevarnih tekočin GHS-kategorij 1 – 4.** Posebej **odporna proti kislinam, lugom** in oljem. Odvisno od lastne mase kontejnerjev IBC/KTC primerna za skladiščenje tekočin z maksimalno specifično maso 1800 kg/m<sup>3</sup>. **Skladiščenje gorljivih medijev ni dovoljeno** (velja za Nemčijo).

#### Standard:

Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassung des DIBt, Berlin und Übereinstimmungserklärung (ÜHP).

Skladiščenje: Skladiščenje jedkih snovi je dovoljeno

Prostornina: 1000 l

Višina: 970 mm

Širina: 1430 mm

Globina: 1430 mm

Nosilnost na eno mesto za postavitve: 2000 kg

Masa: 96 kg

## Tehnični opis

Širina	1430 mm
Prostornina	1000 l
Globina	1430 mm
Nosilnost na eno mesto za postavitvev	2000 kg
Višina	970 mm
Masa	96 kg
Prostornina IBC	1000 l
Skladiščenje	Skladiščenje jedkih snovi je prepovedano
Skladiščenje	Skladiščenje okolju nevarnih snovi
Skladiščenje	Skladiščenje snovi z razredom ogrožanja vode 1-3
Skladiščenje	Skladiščenje jedkih snovi je dovoljeno
Vrsta izdelka	Lovilne posode