

Lovilna posoda za sode s prostornino 200 l pocinkana, na kolesih, Število sodov × prostornina soda (l): 1X200



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	981260 1X200
GTIN	2050002050587
Razred artikla	96U

Opis

Izvedba:

2 trdno nameščeni kolesi in 2 kolesi za zavijanje iz poliamida (Ø 180 mm). 1 kolo za zavijanje z zavoro. Z ročajem za potiskanje in pocinkano mrežno rešetko. **S pripravo za namestitev pritrdilnih trakov.**

Vročje cinkana po EN ISO 1461.

Uporaba:

Za varen notranji transport sodov s prostornino 200 l. **Za vnetljive tekočine** GHS kategorij 1–3 in **vodi nevarnih tekočin** GHS-kategorij 1–4.

Standard:

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste nach Richtlinie der StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

Napotek:

Fiksne podstavke in podstavke na kolesih za sode s prostornino 200 l najdete pod art. 981480 – 981485.

Skladiščenje: Skladiščenje vnetljivih snovi je dovoljeno

Prostornina: 203 l

Podložna višina: 610 mm

Širina: 800 mm

Globina: 800 mm

Kapaciteta skladiščenja sodov s prostornino 200 l: 1
Površinska obremenitev: 1000 kg/m²

Tehnični opis

Globina	800 mm
Prostornina	203 l
Širina	800 mm
Prostornina soda	200 l
Priprava za pritrdilni trak	1 × za 1 sod
Masa	75 kg
Število sodov	1
Kapaciteta skladiščenja sodov s prostornino 200 l	1
Podložna višina	610 mm
Površinska obremenitev	1000 kg/m ²
Debelina materiala	3 mm
Material	pocinkane
Skladiščenje	Skladiščenje okolju nevarnih snovi
Skladiščenje	Skladiščenje snovi z razredom ogrožanja vode 1–3
Skladiščenje	Skladiščenje jedkih snovi je prepovedano
Skladiščenje	Skladiščenje vnetljivih snovi je dovoljeno
Vrsta izdelka	Lovilne posode