



Lovilna posoda za kontejnerje IBC s prostornino 1000 l s površino za postavitev iz PE, Število IBC × prostornina IBC (l): 2X1000



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	981445 2X1000
GTIN	4250101106774
Razred artikla	96V

Opis

Izvedba:

Iz polietilena (PE) – lahka, odporna proti vremenskim vplivom, robustna.

Uporaba:

Za varno skladiščenje kontejnerjev **IBC** (Intermediate Bulk-Container) in **KTC** (kubični kontejnerji). **Za skladiščenje vodi nevarnih tekočin GHS-kategorij 1 – 4.** Posebej **odporna proti kislinam, lugom** in oljem. Odvisno od lastne mase kontejnerjev IBC/KTC primerna za skladiščenje tekočin z maksimalno specifično maso 1800 kg/m³. **Skladiščenje gorljivih medijev ni dovoljeno** (velja za Nemčijo).

Standard:

Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassung des DIBt, Berlin und Übereinstimmungserklärung (ÜHP).
Skladiščenje: Skladiščenje jedkih snovi je dovoljeno

Prostornina: 1000 l

Višina: 720 mm

Širina: 2280 mm

Globina: 1430 mm

Nosilnost na eno mesto za postavitev: 2000 kg

Masa: 141 kg

Tehnični opis

Nosilnost na eno mesto za postavitvev	2000 kg
Prostornina IBC	1000 l
Globina	1430 mm
Prostornina	1000 l
Višina	720 mm
Širina	2280 mm
Masa	141 kg
Skladiščenje	Skladiščenje jedkih snovi je prepovedano
Skladiščenje	Skladiščenje okolju nevarnih snovi
Skladiščenje	Skladiščenje snovi z razredom ogrožanja vode 1-3
Skladiščenje	Skladiščenje jedkih snovi je dovoljeno
Vrsta izdelka	Lovilne posode