



## Lovilna posoda za sode s prostornino 60 l z mrežno rešetko iz PE, Število sodov × prostornina soda (l)/tip: 2X60/F



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	981370 2X60/F
GTIN	4250101102271
Razred artikla	96V

### Opis

#### Izvedba:

Iz polietilena (PE) – lahka, odporna proti vremenskim vplivom, robustna. Konična izvedba: površina mrežne rešetke je večja kot površina dna korita. Zaradi uporabe mreže je možno skladiščenje 2 sodov.

#### Uporaba:

Brez podstavka – za neposredno postavitvev na tla ali na evro-paleto. Vel. tip F: s podstavkom na 4 nogah (višina za viličar je 100 mm) – za transport s paletnim viličarjem/viličarjem znotraj obrata.

**Skladiščenje gorljivih medijev ni dovoljeno** (velja za Nemčijo).

#### Standard:

Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassung des DIBt, Berlin und Übereinstimmungserklärung (ÜHP).

#### Napotek:

Podstavek za 60-litrške sode najdete pod art. 981490.

### Tehnični opis

Globina	525 mm
Število sodov	2

Višina	330 mm
Prostornina soda	60 l
Širina	725 mm
Prostornina	60 l
Nosilnost	150 kg
Opremljenost s talnimi nogami	da
Skladiščenje	Skladiščenje jedkih snovi je dovoljeno
Skladiščenje	Skladiščenje snovi z razredom ogrožanja vode 1–3
Skladiščenje	Skladiščenje okolju nevarnih snovi
Skladiščenje	Skladiščenje jedkih snovi je prepovedano
Vrsta izdelka	Lovilne posode