

Lovilna posoda za sode s prostornino 200 l pocinkana, z mrežno rešetko, Število sodov × prostornina soda (l)/tip: 4X200



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	981275 4X200
GTIN	4052462021266
Razred artikla	96U

Opis

Izvedba:

Iz 3 mm debele jeklene pločevine. Višina za viličarja je 100 mm.

S pocinkano mrežno rešetko.

Vroče cinkana po EN ISO 1461.

Uporaba:

Za varno skladiščenje in polnjenje sodov 200 l in manjših kanistrov. **Za vnetljive tekočine** GHS-kategorij 1 – 3 in **vodi nevarnih tekočin** GHS-kategorij 1–4

Standard:

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste nach Richtlinie der StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

Napotek:

Podstavke za 200-litrške sode najdete pod art. 981480 in art. 981490.

Tehnični opis

Prostornina soda	200 l
Višina	285 mm
Kapaciteta skladiščenja sodov s prostornino 200 l	4

Masa	86 kg
Globina	1200 mm
Širina	1200 mm
Število sodov	4
Prostornina	216 l
Površinska obremenitev	1000 kg/m ²
Debelina materiala	3 mm
Material	pocinkane
Skladiščenje	Skladiščenje jedkih snovi je prepovedano
Skladiščenje	Skladiščenje snovi z razredom ogrožanja vode 1–3
Skladiščenje	Skladiščenje okolju nevarnih snovi
Skladiščenje	Skladiščenje vnetljivih snovi je dovoljeno
Vrsta izdelka	Lovilne posode